

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X25

Artikelnummer	51010.080.025
Merk	-
UBB	950351775594
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255839
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Technische tekening

