

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M8X40

Artikelnummer	51010.080.040
Merk	-
UBB	950351775834
UNSPSC	31161620
EAN	8715492255860
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Technische tekening

