

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M8X85

Artikelnummer	51010.080.085
Merk	-
UBB	500621783439
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510745
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	85 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	85
P	1.25
s	13

Technische tekening

