

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X16

Artikelnummer 51010.100.016

Merk -

UBB 950351776667

UNSPSC 31161620

EAN 8715492256010

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	16
P	1.5
s	17

Technische tekening

