

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M10X70

Artikelnummer	51010.100.070
Merk	-
UBB	950351777731
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256133
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	70
P	1.5
s	17

Technische tekening

