

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M10X170

Artikelnummer	51010.100.170
Merk	-
UBB	500571238251
UNSPSC	31161620
EAN	8715494125543
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	170 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
s	17

Technische tekening

