

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X25

Artikelnummer	51010.120.025
Merk	-
UBB	950351778317
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256263
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	25
P	1.75
s	19

Technische tekening

