

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X30

Artikelnummer 51010.120.030

Merk -

UBB 950351778499

UNSPSC 31161620

EAN 8715492256270

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	30
P	1.75
s	19

Technische tekening

