

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X35

Artikelnummer	51010.120.035
Merk	-
UBB	950351778564
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256287
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	35
P	1.75
s	19

Technische tekening

