

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X50

Artikelnummer 51010.120.050

Merk -

UBB 950351778804

UNSPSC 31161620

EAN 8715492256317

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	50 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Technische tekening

