

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X55

Artikelnummer	51010.120.055
Merk	-
UBB	950351778986
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256324
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Technische tekening

