

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M12X80

Artikelnummer	51010.120.080
Merk	-
UBB	950351779307
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256362
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
P	1.75
s	19

Technische tekening

