

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X130

Artikelnummer	51010.120.130
Merk	-
UBB	951351787134
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256416
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	130
P	1.75
s	19

Technische tekening

