

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M12X250

Artikelnummer	51010.120.250
Merk	-
UBB	500571251015
UNSPSC	31161620
EAN	8715494133999
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	250 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	250
P	1.75
s	19

Technische tekening

