

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X35

Artikelnummer	51010.140.035
Merk	-
UBB	950351779711
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256492
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	35
P	2
s	22

Technische tekening

