

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X55

Artikelnummer	51010.140.055
Merk	-
UBB	951351787704
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256539
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	2
s	22

Technische tekening

