

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M14X65

Artikelnummer	51010.140.065
Merk	-
UBB	500621783926
UNSPSC	31161620
EAN	8715494510790
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	65
P	2
s	22

Technische tekening

