

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X20

Artikelnummer	51010.160.020
Merk	-
UBB	951351739382
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256607
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	20 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	20
P	2
s	24

Technische tekening

