

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X65

Artikelnummer	51010.160.065
Merk	-
UBB	950351781287
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256690
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	65 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	65
P	2
s	24

Technische tekening

