

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M16X110

Artikelnummer	51010.160.110
Merk	-
UBB	951351788462
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256768
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	110 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	110
P	2
s	24

Technische tekening

