

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X140

Artikelnummer	51010.160.140
Merk	-
UBB	500621784262
UNSPSC	31161620
EAN	8715494512152
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	140
P	2
s	24

Technische tekening

