

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M16X180

Artikelnummer	51010.160.180
Merk	-
UBB	500571239739
UNSPSC	31161620
EAN	8715494134033
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	180
P	2
s	24

Technische tekening

