

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X80

Artikelnummer	51010.180.080
Merk	-
UBB	951351790591
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256881
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	80
P	2.5
s	27

Technische tekening

