

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X90

Artikelnummer	51010.180.090
Merk	-
UBB	951351790674
UNSPSC	31161620
EAN	8715492256898
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	90 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90
P	2.5
s	27

Technische tekening

