

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M18X130

Artikelnummer 51010.180.130

Merk -

UBB 500571240471

UNSPSC 31161620

EAN 8715494540797

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M18
Lengte	130 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	130
P	2.5
s	27

Technische tekening

