

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M20X40

Artikelnummer 51010.200.040

Merk -

UBB 950351781931

UNSPSC 31161620

EAN 8715492256935

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

Technische tekening

