

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M20X180

Artikelnummer	51010.200.180
Merk	-
UBB	500571240703
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122665
PKG. van 20	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	180
P	2.5
s	30

Technische tekening

