

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X55

Artikelnummer	51010.220.055
Merk	-
UBB	500571241123
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540858
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	55 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	55
P	2.5
s	32

Technische tekening

