

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X70

Artikelnummer	51010.220.070
Merk	-
UBB	951351792654
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257147
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	70
P	2.5
s	32

Technische tekening

