

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M22X90

Artikelnummer	51010.220.090
Merk	-
UBB	951351792811
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257161
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M22
Lengte	90 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M22
k	14
L (mm)	90
P	2.5
s	32

Technische tekening

