

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X80

Artikelnummer	51010.240.080
Merk	-
UBB	950351783598
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257239
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	80
P	3
s	36

Technische tekening

