

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X85

Artikelnummer	51010.240.085
Merk	-
UBB	500621784676
UNSPSC	31161620
EAN	8715494512190
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	85 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	85
P	3
s	36

Technische tekening

