

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X150

Artikelnummer	51010.240.150
Merk	-
UBB	951351794221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257307
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Technische tekening

