

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X190

Artikelnummer	51010.240.190
Merk	-
UBB	500571242378
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540650
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	190
P	3
s	36

Technische tekening

