

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M24X200

Artikelnummer	51010.240.200
Merk	-
UBB	500571242451
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120494
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Technische specificatie

d-D	M24
k	15
L (mm)	200
P	3
s	36

Technische tekening

