

## Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X60

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51010.270.060                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 951351794973                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492257321                 |
| PKG. van 3    | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M27                    |
| Lengte                   | 60 mm                  |
| Klasse                   | Min.50                 |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                |
| Kopsoort                 | Zeskantkop             |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A2                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

### Standaarden

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ASME | B18.2.3.1M |
| ISO  | 4017       |

### Technische specificatie

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M27 |
| k      | 17  |
| L (mm) | 60  |
| P      | 3   |
| s      | 41  |

### Technische tekening

