

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M27X70

Artikelnummer	51010.270.070
Merk	-
UBB	951351795053
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257338
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M27
k	17
L (mm)	70
P	3
s	41

Technische tekening

