

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M30X140

Artikelnummer	51010.300.140
Merk	-
UBB	500571242865
UNSPSC	31161620
EAN	8715494120548
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	140
P	3.5
s	46

Technische tekening

