

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M33X110

Artikelnummer	51010.330.110
Merk	-
UBB	951351796796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257505
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M33
Lengte	110 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M33
k	21
L (mm)	110
P	3.5
s	50

Technische tekening

