

Zeskanttapbout DIN 933 Roestvaststaal (RVS) A2 Min.50 M36X130

Artikelnummer	51010.360.130
Merk	-
UBB	952351936465
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257581
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M36
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 en afmetingen waarvan de lengte 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.

Standaarden

ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Technische specificatie

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	130
P	4
s	55

Technische tekening

