

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X12



Artikelnummer	51012.040.012
Merk	-
UBB	952351892148
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257642
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	12
n	1
P	0.7
s	7

Technische tekening

