

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M4X16



Artikelnummer	51012.040.016
Merk	-
UBB	500571253748
UNSPSC	31161620
EAN	8715494461948
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	16 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	16
n	1
P	0.7
s	7

Technische tekening

