

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X10



Artikelnummer	51012.050.010
Merk	-
UBB	500571254084
UNSPSC	31161620
EAN	8715494117999
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
s	8

Technische tekening

