

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M5X12



Artikelnummer 51012.050.012

Merk -

UBB 500571254167

UNSPSC 31161620

EAN 8715494118002

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN ≈933

Technische specificatie

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
s	8

Technische tekening

