

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X10



Artikelnummer	51012.060.010
Merk	-
UBB	500571254241
UNSPSC	31161620
EAN	8715494118019
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
n	1.6
P	1
s	10

Technische tekening

