

Zeskanttapbout met zaaggleuf DIN ≈933 Roestvaststaal (RVS) A2 70 M6X35



Artikelnummer	51012.060.035
Merk	-
UBB	952351893138
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257741
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant met zaaggleuf
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈933
-----	------

Technische specificatie

d-D	M6
k	4
L (mm)	35
n	1.6
P	1
s	10

Technische tekening

