

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 1/4X5/8

Artikelnummer	51016.063.015
Merk	-
UBB	952351179751
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257789
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1/4 Inch
Lengte	5/8 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	20

Standaarden

BS	≈1768
ASME	≈B18.2.1

Technische specificatie

A	0.4375
F	4

Technische tekening

