

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 5/16X1/2

Artikelnummer	51016.079.012
Merk	-
UBB	952351894615
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257826
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	1/2 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	18

Standaarden

BS	≈1768
ASME	≈B18.2.1

Technische specificatie

A	0.5
F	5.2

Technische tekening

