

## Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 3/8X3/4

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Artikelnummer | 51016.096.019                 |
| Merk          | -                             |
| UBB           | 952351016987                  |
| UNSPSC        | 31161620                      |
| EAN           | 8715492257888                 |
| PKG. van 50   | Alleen volledige verpakkingen |

### Technische parameters

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Diameter                 | 3/8 Inch                |
| Lengte                   | 3/4 Inch                |
| Aandraaivoorziening      | Zeskant                 |
| Kopsoort                 | Zeskantkop              |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal          |
| Materiaalsoort Technisch | A2                      |
| Draadrichting            | Rechts                  |
| Draadsoort               | Unified National Coarse |
| Gangen per Inch          | 16                      |

### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| BS   | ≈1768    |
| ASME | ≈B18.2.1 |

### Technische specificatie

|   |        |
|---|--------|
| A | 0.5625 |
| F | 6      |

### Technische tekening

