

Zeskanttapbout UNC ASME ≈B18.2.1 Roestvaststaal (RVS) A2 3/8X2.IN.

Artikelnummer	51016.096.050
Merk	-
UBB	953351864822
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257932
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/8 Inch
Lengte	2 Inch
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	16

Standaarden

BS	≈1768
ASME	≈B18.2.1

Technische specificatie

A	0.5625
F	6

Technische tekening

